

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 3/8-24
GTIN	4062406045937
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kierteennousu	1,058 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	23,83 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	3/8-24 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi