

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1-16
GTIN	4062406046606
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,9 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	23,9 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierteen \varnothing	25,4 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi