

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/2-28
GTIN	4062406046057
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,907 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastu-urien määrä	3

Kierteen syvyys	31,75 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Alkureiän $\varnothing$	11,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1/2-28 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi