

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.15/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.15/16-20
GTIN	4062406047566
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	48 mm
Kierteen Ø	49,212 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Terien lkm Z	4

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	123 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.15/16-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi