

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/4-20
GTIN	4062406045807
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,11 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	15,9 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	5,11 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	7 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1/4-20 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi