

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.5/8-18
GTIN	4062406047269
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,1 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	103,19 mm
Lastu-urien määrä	4

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Varren nelikulmio \square	24 mm
Kierteen \varnothing	41,275 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	40,1 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.5/8-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi