

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe:**
1.1/16-8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/16-8
GTIN	4062406046699
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 26,99 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	8
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen syvyys	67,5 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	26,99 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	24 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/16-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi