

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.9/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.9/16-8
GTIN	4062406047238
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	99,22 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	3,175 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Varren nelikulmio □	24 mm

varren Ø D _s	32 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Alkureiän Ø	36,7 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.9/16-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi