

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/4-24
GTIN	4062406045791
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	6,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	24
Standardi	DIN 371

Kierteen syvyys	15,9 mm
Alkureiän Ø	5,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi