

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.5/8-20
GTIN	4062406047252
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,08 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	41,275 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kokonaispituus L	200 mm

Kierrettä/ tuuma	20
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän \varnothing	40,08 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/8-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi