

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 11/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 11/16-24
GTIN	4062406046293
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,6 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	11 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	16,6 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen syvyys	43,7 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	24

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	14 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	11/16-24 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi