

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/4-27
GTIN	4062406045784
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,45 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	5,45 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen syvyys	15,9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,94 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-27 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi