

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/4-14
GTIN	4062406046873
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	25 mm
Kierteen Ø	31,75 mm

Kierrettä/ tuuma	14
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	30 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/4-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi