

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 3/4-20
GTIN	4062406046354
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	47,63 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376

Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	125 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	19,05 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	3/4-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi