

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 13/16-12
GTIN	4062406046439
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen Ø	20,638 mm
Kierteen syvyys	51,6 mm
Alkureiän Ø	18,6 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	13/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi