

Garant
Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130041 1.1/8-18
GTIN	4062406046729
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,35 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	27,35 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,411 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	71,44 mm

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	28,575 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	22 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/8-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi