

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 2-14
GTIN	4062406047634
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	127 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4

Kierteen Ø	50,8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	250 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	49,25 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi