

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-18****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130041 1.5/16-18 |
| GTIN | 4062406046934 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Alkureiän Ø | 32,1 mm |
| varren Ø D _s | 28 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| Kokonaispituus L | 200 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteennousu | 1,411 mm |
| Kierteen Ø | 33,338 mm |
| Kierteen syvyys | 83,3 mm |
| Varren nelikulmio □ | 22 mm |
| Kierretyyppi | UNEF-LH |
| Kierteen koko | 1.5/16-18 UNF LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierreyökälun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |