

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.3/8-10
GTIN	4062406047023
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,6 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	34,925 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	28 mm
Alkureiän Ø	32,6 mm

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,54 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	87,31 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/8-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi