

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	28
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,907 mm
Alkureiän Ø	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen syvyys	15,9 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1/4-28 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi