

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/16-27
GTIN	4062406045999
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	27
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	11,112 mm
Alkureiän Ø	10,2 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm

Kierteen syvyys	27,78 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,94 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/16-27 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi