

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.3/16-20
GTIN	4062406046798
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	75,4 mm
Kierrettä/ tuuma	20

Alkureiän Ø	28,97 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	30,162 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	22 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/16-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi