

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/8-9
GTIN	4062406046521
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,34 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	55,56 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	19,34 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Kierrettä/ tuuma	9
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,822 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	7/8-9 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi