

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1-16**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1-16
GTIN	4062406048846
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,9 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	63,5 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	23,9 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi