

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.7/8-18
GTIN	4062406047504
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	47,625 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	36 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	46,35 mm
Varren nelikulmio □	29 mm

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	119 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.7/8-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi