

Garant

Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe: NO.5-44



Tilaustiedot

Tilausnumero	130041 NO.5-44
GTIN	4062406045524
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 44

Kierteen Ø: 3,175 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,7 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	7,9 mm
Kierrettä/ tuuma	44
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Alkureiän Ø	2,7 mm

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kierteen \varnothing	3,175 mm
Kierteennousu	0,577 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5-44 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi