

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.1/2-10
GTIN	4062406049409
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 35,7 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	24 mm
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen Ø	38,1 mm
Terien lkm Z	4

Alkureiän Ø	35,7 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	95,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/2-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi