

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/8-14
GTIN	4062406048983
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D _s	22 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,814 mm

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	27 mm
Kierteen syvyys	71,44 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/8-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi