

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.11/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.11/16-20
GTIN	4062406049560
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,68 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Alkureiän Ø	41,68 mm
Kierteen syvyys	107,15 mm

Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	42,86 mm
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.11/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi