

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/4-12
GTIN	4062406049126
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,117 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	79,38 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.1/4-12 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi