

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1-20****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130045 1-20   |
| GTIN         | 4062406048822 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,3 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kierteen syvyys     | 63,5 mm |
| Alkureiän Ø         | 24,3 mm |
| Kierteennousu       | 1,27 mm |
| Lastuava aine       | HSS E   |
| Kokonaispituus L    | 160 mm  |
| Varren nelikulmio □ | 16 mm   |
| Standardi           | DIN 376 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kierteen Ø              | 25,4 mm                                  |
| Terien lkm Z            | 4  |
| Lastu-urien määrä       | 4  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 20 mm                                    |
| Kierrettä/ tuuma        | 20                                       |
| Kierretyyppi            | UNEF                                     |
| Kierteen koko           | 1-20 UNEF                                |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | C  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |