

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-12****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130045 1.1/2-12 |
| GTIN         | 4062406049393   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kierteen Ø              | 38,1 mm  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| Kierteen syvyys         | 95,25 mm |
| Kierteennousu           | 2,117 mm |
| Varren nelikulmio □     | 24 mm    |
| Alkureiän Ø             | 36 mm    |
| Kokonaispituus L        | 200 mm   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Terien lkm Z          | 4  |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Lastu-urien määrä     | 4  |
| Kierrettä/ tuuma      | 12                                       |
| Kierretyyppi          | UNF                                      |
| Kierteen koko         | 1.1/2-12 UNF                             |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka      | 1B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 3B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |