

Garant
Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130041 9/16-16
GTIN	4062406046187
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,8 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	14,288 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	12,8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	16

Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	35,72 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	9/16-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi