

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-14**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/4-14
GTIN	4062406049119
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteenousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E

Kierteen syvyys	79,38 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/4-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi