

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.6-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.6-40
GTIN	4062406045548
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,505 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,95 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen syvyys	8,8 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,635 mm
Alkureiän Ø	2,95 mm

Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Varren nelikulmio \square	3 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen \varnothing	3,505 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	6-40 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi