

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/8-18
GTIN	4062406048969
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	28,575 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Alkureiän Ø	27,35 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	180 mm

Kierteen syvyys	71,44 mm
Kierteennousu	1,411 mm
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.1/8-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi