

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-10**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.3/8-10
GTIN	4062406049263
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,54 mm
Kierteen syvyys	87,31 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	34,925 mm
Terien lkm Z	4

varren $\varnothing D_s$	28 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Standardi	DIN 376
Alkureiän $\varnothing$	32,6 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.3/8-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi