

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	27
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	160 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Alkureiän Ø	24,5 mm

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierteen $\varnothing$	25,4 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	0,94 mm
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1-27 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi