

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 5/16-48
GTIN	4062406045814
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Alkureiän Ø	7,5 mm

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	90 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-48 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi