

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/8-16
GTIN	4062406046484
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22,225 mm
Kierteen syvyys	55,56 mm
Alkureiän Ø	20,7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	140 mm

Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,588 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	7/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi