

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.13/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.13/16-16
GTIN	4062406049706
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 46,04 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	44,5 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen Ø	46,04 mm

Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	115,1 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.13/16-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi