

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.5/16-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.5/16-18
GTIN	4062406049171
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	33,338 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	83,3 mm

Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän \varnothing	32,1 mm
Varren nelikulmio \square	22 mm
Kierrettyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.5/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi