

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/4-18
GTIN	4062406049096
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	30,55 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	31,75 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierrettä/ tuuma	18

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.1/4-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi