

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/16-8

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130045 1.3/16-8 |
| GTIN | 4062406049065 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-----------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierrettä/ tuuma | 8 |
| Standardi | DIN 376 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteen Ø | 30,162 mm |
| Alkureiän Ø | 27,2 mm |
| Kierteen syvyys | 75,4 mm |

| | |
|--|--|
| Terien lkm Z | 4 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 18 mm |
| Kierteennousu | 3,175 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 22 mm |
| Kierretyyppi | UN |
| Kierteen koko | 1.3/16-8 UN |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierreyökälun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |