

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.3/8-12
GTIN	4062406049256
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	87,31 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,117 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	34,925 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	32,75 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.3/8-12 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi