

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/2-18
GTIN	4062406049362
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,9 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Alkureiän Ø	36,9 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	38,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,411 mm

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.1/2-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi