

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.3-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.3-48
GTIN	4062406045494
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 2,515 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierteen syvyys	6,29 mm
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	2,8 mm
Kierteennousu	0,529 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	2,515 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	50 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	3-48 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi