

**Garant**
**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-12**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 5/8-12
GTIN	4062406046279
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	15,875 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Alkureiän Ø	13,9 mm
Kierteennousu	2,117 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kierteen syvyys	39,7 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi