

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/8-20
GTIN	4062406046460
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,15 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	18 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22,225 mm

Alkureiän Ø	21,15 mm
Kierteen syvyys	55,56 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	7/8-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi