

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.5/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.5/8-24
GTIN	4062406049485
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteenousu	1,058 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	103,19 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	41,275 mm

Kokonaispituus L	200 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Varren nelikulmio $\square$	24 mm
Alkureiän $\varnothing$	40,35 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.5/8-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi